


Кріплення профілю DAMH-L8-40-P-1

Номер деталі: 8069012

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	438 г
Тип кріплення	Пряме кріплення через наскрізний отвір
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS без міді
Матеріал кріплення	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь