


Монтажна плита VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Номер деталі: 8072668

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP54 IP65
Примітка щодо ступеня захисту	IP54 для захисту вентиляційних отворів з лабіринтом (наприклад, VABD-D3-L) IP65 для захисту вентиляційних отворів з ущільнювальним кільцем (наприклад, VABD-D3-SN)
Вага продукту	362 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором і гвинтом
Підключення пілотного повітря 12	G1/4
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажно́ї плити	Алюміній з емалевим покриттям
Матеріальні ущільнення	NBR