

Вакуумний насос OGVM-80-G-N-G14F

Номер деталі: 8073833

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	12.8 мм
Мінімальний радіус заготовки	45 мм
Номінальний розмір	7 мм
Діаметр присоски	80 мм
Об'єм чаші присоски	48 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	кругла, форма дзвіночка
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-60 кПа -0.6 бар
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	220 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	241 Н
Вага продукту	51 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	Внутрішня різьба G1/4
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR