


Вакуумний насос
OGVM-40X85-SV-N-G14F
Номер деталі: 8073855

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	4 мм
Мінімальний радіус заготовки	50 мм
Номінальний розмір	6 мм
Розмір чашки присоски	40x85 мм
Об'єм чаші присоски	13 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	овальний плоский
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-60 кПа -0.6 бар
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	150 Н
Вертикальне бічне зусилля при номінальному робочому тиску	92 Н
Вага продукту	38 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	Внутрішня різьба G1/4
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR