

Амортизатор DYEF-G8-M14-Y1

Номер деталі: 8073908

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M14
Крок	1.2 мм
Демпфування	Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін без фіксованого металевого упору
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.8 м/с
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Довжина амортизації	1.2 мм
Максимальний момент дотягування	8 Н·м
Максимальне споживання енергії на один хід	0.45 Дж
Вага продукту	136.5 г
Тип кріплення	3 різьбовою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь