


Роз'єм
VABM-P7-18M-G18-M5-6
Номер деталі: 8076388

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	18 мм
Конструкція	Напрямок під'єднання - збоку
Максимальна кількість мість для певморозподільників	6
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.6 Н·м
Вага продукту	270 г
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав