

# Комплект сервопреса УЖР

Номер деталі: 8077950

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Сила натискання	0 кН...17 кН
Робочий хід	100 мм...400 мм
Довжина кабелю	5 м...15 м
Частота сканування	1000 Гц
Протокол	EtherNet/IP ModBus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Положення монтажу	Будь-який
Тип двигуна	Серводвигун
Максимальне прискорення	2 м/с <sup>2</sup>
Робочий цикл	100%
Швидкість подачі	0 мм/с...250 мм/с
Точність у ±% FS	0.25 %FS
Максимальне навантаження	19.5 кг...95 кг
Вага продукту	5.5 кг...66.7 кг
Температура навколишнього середовища	0 °С...40 °С
Температура зберігання	-10 °С...60 °С
Ступінь захисту	IP20
Відносна вологість	0 - 90 %
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III