


Амортизатор DYSS-2-4-Y1F

Номер деталі: 8081767

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	2
Крок	4 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.5 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.5 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одинарної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Довжина амортизації	4 мм
Максимальна сила удару	60 Н
Максимальний момент дотягування	0.5 Н·м
Максимальне споживання енергії на один хід	0.1 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	270 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.003 Дж
Сила скидання	0.7 Н
Мінімальне зусилля введення	2.5 Н
Вага продукту	1 г
Діапазон мас	0.8 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь