


Лінійний портал YXML-1

Номер деталі: 8082249

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Необхідна рівність монтажних поверхонь	0.1 мм/м
Положення монтажу	Горизонтальне
Конструкція	лінійна портална система з електричними модулями керування
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Температура навколишнього середовища	10 °C...40 °C
Міжсервісний інтервал	2500 км
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптерної плити	Анодований алюміній
Матеріал монтажного кронштейна	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал напрямних для кабелю	РА посилений