


## Плоский портал УХМF-2

Номер деталі: 8082253

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                            | Значення                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Необхідна рівність монтажних поверхонь | 0.1 мм/м                                                     |
| Положення монтажу                      | Горизонтальне                                                |
| Конструкція                            | Плоска портална система<br>з електричними модулями керування |
| Робочий цикл                           | 100%                                                         |
| Відповідність LABS                     | VDMA 24364 Зона III                                          |
| Температура зберігання                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Відносна вологість                     | 0 - 90 %                                                     |
| Температура навколишнього середовища   | 10 °C...45 °C                                                |
| Міжсервісний інтервал                  | 2500 км                                                      |
| Інформація про матеріали               | Відповідно до RoHS                                           |
| Матеріал адаптерної плити              | Анодований алюміній                                          |
| Матеріал монтажного кронштейна         | Анодований алюміній<br>Оцинкована сталь                      |
| Матеріал напрямних для кабелю          | РА посилений                                                 |