

Муфта
ЕАМС-42-50-12-20-U
Номер деталі: 8086049

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	12 мм
Діаметр захвату 2	20 мм
Розмір	42
Номінальна довжина	50 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм²
Передаваний крутний момент	21 Н·м
Вага продукту	136 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS