

Муфта
EAMD-32-32-11-16X20-U
Номер деталі: 8086050

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	11 мм
Діаметр захвату 2	16 мм
Розмір	32
Номінальна довжина	32 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	14.5 кг·мм²
Передаваний крутний момент	16 Н·м
Вага продукту	126 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS