


Комплект балансира УНВР-

Номер деталі: 8087218

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон ходу	100 мм...1990 мм
Діаметр циліндра	50 мм...200 мм
Підтримувана кінематика	Підйомна колона Паралельна кінематика
Захист від зворотної полярності	для робочої напруги
Робочий тиск	0.4 МПа...0.8 МПа 4 бар...8 бар
Максимальна швидкість руху	1 м/с
Діапазон робочої напруги постійного струму	21.6 В...26.4 В
Робочий цикл	100%
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Залишкова пульсація	5 %
Споживання струму з ненавантаженими виходами	2 А
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP65
Примітка щодо ступеня захисту	IP20 для реле безпеки PNOZ IP20 для системи управління CMCB-...-C IP20 для керування CECC-D IP54 для системи управління CMCB-...-CC в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Масове навантаження	25 кг...999 кг
Коефіцієнт передачі кінематики	1:5 для колон підйомних 1:1 - 1:5 для паралельної кінематики
Вага продукту	4.8 кг...60.5 кг
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS