

Блок підключення VABS-P4-10S-G14

Номер деталі: 8087327

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	21 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Напрямок під'єднання - збоку
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	0 бар...10 бар
Робоче середовище	Інертні гази Повітря
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива Максимальний розмір часток 10 мкм
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-40 °C...80 °C
Температура середовища	5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...50 °C
Вага продукту	70 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Анодований алюмінієвий сплав