

# Монтажний комплект DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R1

Номер деталі: 8088300

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                     | Значення                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| На підставі норм                | EN 15081<br>ISO 5211                                         |
| Розмір упаковки                 | 1                                                            |
| Конструкція                     | Внутрішній квадрат і зовнішній квадрат<br>монтажний комплект |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії                                   |
| Відповідність LABS              | VDMA24364-B2-L                                               |
| Вага продукту                   | 1515 г                                                       |
| З'єднання 1, функція            | Вихід приводу                                                |
| З'єднання 1, конструкція        | SW22<br>Схема отворів 10                                     |
| З'єднання 2, функція            | Зменшення виходу                                             |
| Під'єднання 2, конструкція      | SW14<br>Схема отворів 05                                     |
| Інформація про матеріали        | Відповідно до RoHS                                           |
| Матеріал з'єднувальної муфти    | Високолегована нержавіюча сталь                              |
| Матеріал монтажного адаптера    | Високолегована нержавіюча сталь                              |
| Матеріал шайби                  | високолегована нержавіюча сталь                              |
| Матеріал гвинтів                | високолегована нержавіюча сталь                              |