


Манометр PAGN-26-1M-G18S

Номер деталі: 8088986

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон відображення	0 бар...10 бар
Діапазон індикації	0 МПа...1 МПа
Область відображення	0 psi...145 psi
Номинальний розмір манометра	26
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	4
Ступінь захисту	IP43
Температура зберігання	-5 °C...50 °C
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	G1/8 з ущільнюючим кільцем
Матеріали, що контактують із середовищем	ABS Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	ABS
Матеріал корпусу	ABS
Матеріал оглядового вікна	PS
Кольор корпусу	Чорний
Вага продукту	8 г

Особливості	Значення
Шкала	Одинарна шкала МРа (зовнішній)