

Паралельний комплект EAMM-U-30-V20-28AA-44

Номер деталі: 8093176

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	30
Центральна відстань	44 мм
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	3000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Момент інерції маси	2.11 кг·мм²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.015 Н·м
Передаваний крутний момент	0.05 Н·м
Вага продукту	94 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	V20
Код інтерфейсу Motor In	28AA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS