


## Монтажна плита VMPA-FB-AP-1-P5

Номер деталі: 8093454

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ширина                                              | 42 мм<br>41 мм                         |
| Довжина                                             | 107.3 мм                               |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 4                                      |
| Робочий тиск                                        | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар |
| Пілотний тиск                                       | 0.3 МПа...0.8 МПа<br>3 бар...8 бар     |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS                                  | VDMA 24364 Зона III                    |
| Температура зберігання                              | -20 °C...60 °C                         |
| Температура навколишнього середовища                | -5 °C...50 °C                          |
| Вага продукту                                       | 155 г                                  |
| Пневматичний порт 1                                 | G1/4                                   |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                     |
| Матеріал монтажної плити                            | Алюміній литий під тиском              |