


# Осьовий комплект EAMM-A-V25-40RA

Номер деталі: 8094100

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	39 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.19 кг·мм <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	0.5 Н·м
Вага продукту	94 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	V25
Код інтерфейсу Motor In	40RA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS