

Захватний наконечник DHAS-GA-B22-S

Номер деталі: 8097634

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Версія з профільованою насадкою для захоплення	Стандартний
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Зверніть увагу на опір матеріалів при контакті із середовищем
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-40 °C...180 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	189 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	158 Н
Вага продукту	18 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки	VMQ (силікон)