

Комплект дозуючих голок YAVN-N-A1.6-12-30-V1-P10

Номер деталі: 8104291

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	10
Зовнішній діаметр дозуючої голки	1.6 мм
Довжина дозуючої голки	30 мм
Номінальна ширина дозуючої голки	1.2 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
З'єднання для рідини	Затискне з'єднання
Середовище	Рідкі середовища Газоподібні середовища
Зверніть увагу на носій	Зверніть увагу на опір матеріалів при контакті із середовищем Максимальний розмір часток 5 мкм
Робочий тиск	0 МПа...0.4 МПа 0 бар...4 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	20.19 л/хв
Примітка щодо стандартної номінальної витрати	При перепаді тиску 1 -> 0 бар (газоподібні середовища)
Швидкість потоку Kv	0.039 м³/год
Примітка щодо потоку Kv	Для води, як середовища
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	2.1 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал голки для дозування	Високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу дозуючої голки	1.4404
Матеріали, що контактують із середовищем	Високолегована нержавіюча сталь