


Електромагнітна котушка VACN-N-R4-1

Номер деталі: 8104527

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	DESINA
Відображення стану сигналу	LED
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	F
Клас ізоляції емальованого проводу	H
Характеристики котушки	24 V DC: 2,7 W
Ступінь забруднення	3
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	100 г
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Тип кріплення	3 накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Пластик
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь