


Роз'єм
NECV-B2W3L-P-P12
Номер деталі: 8105013

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Додаткові функції	Захисний контур
Частота підключення	50
Кабельна розетка	Кутовий
Зверніть увагу на вихід кабелю	Поворотний на 180°
Вага продукту	19.5 г
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення форма В за промисловим стандартом 11 мм
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Електричне підключення 2, технологія підключення	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	20.4 В...27.6 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	20.4 В...27.6 В
Номінальна робоча напруга АС	24 В
Струмове навантаження при 40 °С	1 А
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Кабельний роз'єм	М15х1,5
Діаметр кабелю	6 мм...8 мм
Номінальний переріз провідника	1.5 мм²
Ступінь захисту	IP65
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-20 °С...60 °С
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Матеріал корпусу	РА

Особливості	Значення
Кольор корпусу	прозорий
Матеріал гвинтового фіксатора	Нікельована сталь
Матеріальні ущільнення	HNBR
Матеріал штекерних контактів	Латунь, луджена