


Осьовий комплект EAMM-A-D60-80PB

Номер деталі: 8105937

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	21 Н·м
Вага продукту	1041 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D60
Код інтерфейсу Motor In	80PB 80R
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS