



Клемна колодка NECC-L8G5-C1

Номер деталі: 8106756

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Кабельна розетка	Пряма
Вага продукту	3.8 г
Розмір упаковки	1
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення L8
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	5
Електричне підключення 1, тип кріплення	Підключено
Електричне підключення 2, технологія підключення	підпружинена клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...300 В
Струмове навантаження при 40 °C	8 А
Стійкість до стрибків напруги	1.6 кВ
Екранування	Немає
Номінальний переріз провідника	AWG28 - 16
Ступінь захисту	IP20
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-40 °C...115 °C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	Чорний