


Блок приводу поворотного механізму KDFP-DFPD

Номер деталі: 8108611

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	рейка/шестерня
Режим роботи	Двосторонньої дії Одинарної дії
Розмір приводу	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Схема отворів фланця	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Кут повороту	90 град.
Температура навколишнього середовища	-50 °C...150 °C
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Вага продукту	1 кг...100 кг
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS