

Електромагнітна котушка VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

Номер деталі: 8109399

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Внутрішній захист запобіжниками	Запобіжник
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, потужність 1,8 VA
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	згідно UK EX Vorschriften (UK-X) Відповідно до правил RoHS Великобританії (UK-R)
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (IEC EX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (IEC EX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX)
Орган сертифікації	IECEx BVS 15.0075X TÜV 21 UKEX 7015 X
ATEX-категорія, газ	II 2G
ATEX-категорія, пил	II 2D
Тип захисту Ex для газу	Ex tb IIIC T°C Db
Тип, вибухозахисту Ex , пил	Ex tb IIIC T°C Db
Температура навколишнього середовища	T4/T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5/T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6/T80°C: -40°C ≤ Ta ≤ +50°C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65

Особливості	Значення
Вага продукту	330 г
Електричне підключення	Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS