

Осьовий комплект EAMM-A-D80-90GA

Номер деталі: 8110063

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	128 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	60 Н·м
Вага продукту	2130 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D80
Код інтерфейсу Motor In	90GA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS