

# Кутовий фітинг NPQE-L-G18F-Q4-P10

Номер деталі: 8113002

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Розмір                                           | Стандартний                                            |
| Номінальний розмір                               | 2.5 мм                                                 |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                              |
| Конструкція                                      | L форма<br>Принцип «Push-Pull».                        |
| Розмір упаковки                                  | 10                                                     |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.8 МПа<br>-0.95 бар...8 бар              |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...116 psi                                  |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом                              |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 1 - низький опір корозії                               |
| Відповідність LABS                               | VDMA 24364 Зона III                                    |
| Клас "чистої кімнати"                            | Клас 4 згідно з ISO 14644-1                            |
| Температура навколишнього середовища             | -5 °C...60 °C                                          |
| Вага продукту                                    | 14.67 г                                                |
| Тип кріплення                                    | Зовнішній шестигранник SW14                            |
| Пневматичний порт 1                              | Внутрішня різьба G1/8                                  |
| Пневматичне з'єднання 2                          | для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм                          |
| Колір розчепного кільця                          | Синій                                                  |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                                     |
| Матеріал корпусу                                 | Нікельована латунь<br>PBT                              |
| Матеріал звільняючого кільця                     | POM                                                    |
| Матеріал ущільнення трубки                       | NBR                                                    |
| Матеріал хомути для шланга                       | нержавіюча сталь                                       |