

Кутовий фітинг NPQE-L-G14F-Q10-P10

Номер деталі: 8113008

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	8.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	L форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.8 МПа -0.95 бар...8 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	33.76 г
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW17
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Колір розчепного кільця	Синій
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь PBT
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомути для шланга	нержавіюча сталь