

# Кутовий подовжений фітинг NPQE-LL-M5-Q6-P10

Номер деталі: 8113013

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                           | Значення                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Розмір                                                                | Mini                                                   |
| Номінальний розмір                                                    | 2.3 мм                                                 |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                                     | Ущільнююче кільце                                      |
| Положення монтажу                                                     | Будь-який                                              |
| Конструкція                                                           | L форма, довга<br>Принцип «Push-Pull».                 |
| Розмір упаковки                                                       | 10                                                     |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні                       | -0.095 МПа...0.8 МПа<br>-0.95 бар...8 бар              |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур                            | -13.775 psi...116 psi                                  |
| Робоче середовище                                                     | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                           | Можлива робота з мастилом                              |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                       | 1 - низький опір корозії                               |
| Відповідність LABS                                                    | VDMA 24364 Зона III                                    |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14 | Клас 4 згідно з ISO 14644-1                            |
| Температура навколишнього середовища                                  | -5 °C...60 °C                                          |
| Номінальний момент затягування                                        | 0.8 Н·м                                                |
| Допустимий номінальний моменту затягування                            | ± 5 %                                                  |
| Вага продукту                                                         | 9.34 г                                                 |
| Тип кріплення                                                         | Зовнішній шестигранник SW8                             |
| Пневматичний порт 1                                                   | Зовнішня різьба M5                                     |
| Пневматичне з'єднання 2                                               | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм                          |
| Колір розчепного кільця                                               | Синій                                                  |
| Інформація про матеріали                                              | Відповідно до RoHS                                     |
| Матеріал корпусу                                                      | Нікельована латунь<br>PBT                              |
| Матеріал різьбового ущільнення                                        | NBR                                                    |
| Матеріал звільняючого кільця                                          | POM                                                    |
| Матеріал ущільнювального кільця                                       | NBR                                                    |
| Матеріал ущільнення трубки                                            | NBR                                                    |
| Матеріал хомута для шланга                                            | нержавіюча сталь                                       |