

Т-подібний фітинг NPQE-T-M3-Q4-P10

Номер деталі: 8113048

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Номінальний розмір	1 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Форма Т Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.8 МПа -0.95 бар...8 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	0.3 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 5 %
Вага продукту	4.63 г
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW8
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба M3
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Колір розчепного кільця	Синій
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь PBT
Матеріал різьбового ущільнення	NBR
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал ущільнювального кільця	NBR
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомута для шланга	нержавіюча сталь