

# Т-подібний фітинг NPQE-LT-R18-Q4-P10

Номер деталі: 8113092

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                          | Стандартний                                                                          |
| Номінальний розмір                              | 3 мм                                                                                 |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | Покриття                                                                             |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                            |
| Конструкція                                     | L-подібне, додаткове під'єднання, внутрішня поздовжня різьба<br>Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки                                 | 10                                                                                   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.8 МПа<br>-0.95 бар...8 бар                                            |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...116 psi                                                                |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                                                            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії                                                             |
| Відповідність LABS                              | VDMA 24364 Зона III                                                                  |
| Клас "чистої кімнати"                           | Клас 4 згідно з ISO 14644-1                                                          |
| Температура навколишнього середовища            | -5 °C...60 °C                                                                        |
| Вага продукту                                   | 18.85 г                                                                              |
| Тип кріплення                                   | Зовнішній шестигранник SW14                                                          |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба R1/8                                                                 |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм                                                        |
| Колір розчепного кільця                         | Синій                                                                                |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                   |
| Матеріал корпусу                                | Нікельована латунь<br>PBT                                                            |
| Матеріал різьбового ущільнення                  | PTFE                                                                                 |
| Матеріал звільняючого кільця                    | POM                                                                                  |
| Матеріал ущільнення трубки                      | NBR                                                                                  |
| Матеріал хомута для шланга                      | нержавіюча сталь                                                                     |