

Захисна кліпса NPAP-QE-S-Q6-P10

Номер деталі: 8113229

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	10
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.8 МПа -0.95 бар...8 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...116 psi
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	0.07 г
Пневматичне з'єднання	для пневмотрубки з зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS