

Електромагнітна котушка VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME

Номер деталі: 8118317

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, потужність 3,5 VA
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL DB (KR) EPL Gb (KR)
Захист від вибуху	Зона 1 (KR) Зона 21 (KR)
Орган сертифікації	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Тип захисту Ex для газу	Ex e mb IIC T5, T6
Тип, вибухозахисту Ex, пил	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Температура навколишнього середовища	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP66
Вага продукту	580 г
Електричне підключення	Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS