

Електромагнітна котушка VACC-S13-18-K4-2U-NE4ME

Номер деталі: 8118330

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, потужність 1,8 VA
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL DB (CN) EPL Gb (CN)
Захист від вибуху	Зона 1 (CN) Зона 21 (CN)
Орган сертифікації	GYJ23.1170X
Тип захисту Ex для газу	Ex eb mb IIC T6... T4 Gb
Тип, вибухозахисту Ex , пил	Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db
Температура навколишнього середовища	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Вага продукту	330 г
Електричне підключення	Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS