

Губки захвату DHAS-GG-B18-16-A1

Номер деталі: 8119108

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16 mm
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	для мікротитраційних планшетів
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	24.4 г
Тип кріплення	з внутрішньою різьбою M3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захватних губок	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал циліндричного штифта	пружинна сталь