

Центруюча втулка ZBH-5-M4

Номер деталі: 8119593

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	5
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	10
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	0.1 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором для гвинта M4
Матеріал корпусу	Високолегована нержавіюча сталь