

Муфта
EAMD-42-48-19-16X25
Номер деталі: 8121127

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	19 мм
Діаметр захвату 2	16 мм
Розмір	42
Номінальна довжина	48 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	45 кг·мм²
Передаваний крутний момент	17 Н·м
Вага продукту	212 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS