

Плоский портал УХСF-2-B

Номер деталі: 8122267

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Необхідна рівність монтажних поверхонь	0.1 мм/м
Положення монтажу	Горизонтальне
Конструкція	Плоска портална система з електричними та пневматичними модулями керування
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	5 °C...45 °C
Міжсервісний інтервал	2500 км
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптерної плити	Анодований алюміній
Матеріал монтажного кронштейна	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал напрямних для кабеля	РА посилений