


Колекторний блок, набір VABS-C12-6-S-B3

Номер деталі: 8122792

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	6 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Напрямок під'єднання - збоку
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Максимальний розмір часток 5 мкм
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	5 °C...50 °C
Вага продукту	1.1 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання 2	для трубки внут. Ø 2 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	PBT