

## Блок підключення VABS-C12-6-B-M3

Номер деталі: 8122793

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ширина                                              | 20 мм                                           |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                       |
| Конструкція                                         | Напрямок підключення знизу                      |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 1                                               |
| Робочий тиск                                        | -0.1 МПа...0.7 МПа<br>-1 бар...7 бар            |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Максимальний розмір часток 5 мкм                |
| Відповідність LABS                                  | VDMA 24364 Зона III                             |
| Температура навколишнього середовища                | 5 °C...50 °C                                    |
| Вага продукту                                       | 13.5 г                                          |
| Тип кріплення                                       | з наскрізним отвором                            |
| Пневматичний порт 1                                 | M5                                              |
| Пневматичне з'єднання 2                             | M3                                              |
| Пневматичний порт 3                                 | M5                                              |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал з'єднувальної планки                       | Кований алюмінієвий сплав                       |