


З'єднувальна лінія NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Номер деталі: 8122832

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість котушок пневморозподільників	1
Маркування кабелю	Без тримача позначки
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	2 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою комутаційний вихід
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель з розеткою
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення HP
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	2
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	2
Електричне підключення 1, тип кріплення	Push-pull з блокування від випадкового витягування
Електричне підключення 2, функція	Блок живлення Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	2x одинарний дріт
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	2
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	2
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...24 В
Екранування	Немає
Примітка щодо експлуатації	Експлуатація тільки із зовнішнім зниженням потужності
Довжина кабелю	0.3 м
Властивості кабелю	для статичних рішень
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	11 мм
Діаметр кабелю	0.96 мм
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	PEEK
Кольор корпусу	Сірий
Матеріал ізоляційного рукава	PVC