

Осьовий комплект EAMM-A-P6-38A-60R

Номер деталі: 8123495

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	6.5 Н·м
Вага продукту	210 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	P6-38A
Код інтерфейсу Motor In	60R
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS