

# Паралельний комплект EAMM-U-70-D32-70AA-96

Номер деталі: 8123499

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення               |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Розмір                                    | 70                     |
| Положення монтажу                         | Будь-який              |
| Макс. швидкість обертання                 | 5000 об/хв             |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L         |
| Температура зберігання                    | -25 °C...60 °C         |
| Відносна вологість                        | 0 - 95 %               |
| Ступінь захисту                           | IP40                   |
| Температура навколишнього середовища      | -10 °C...60 °C         |
| Момент інерції маси                       | 118 кг·мм <sup>2</sup> |
| Обертний момент приводу на холостому ходу | 0.18 Н·м               |
| Передаваний крутний момент                | 7 Н·м                  |
| Вага продукту                             | 1800 г                 |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент       | D32                    |
| Код інтерфейсу Motor In                   | 70AA<br>70AB           |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS     |