


Паралельний комплект EAMM-U-60-D32-60P-91

Номер деталі: 8125069

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	60
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	26.7 кг·мм²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.07 Н·м
Передаваний крутний момент	3 Н·м
Вага продукту	1130 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D32B
Код інтерфейсу Motor In	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS