

Затискна втулка EAMH-60-14-C18.1

Номер деталі: 8125353

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	60
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	1.03 кг·мм ²
Вага продукту	21 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS