

# Паралельний комплект EAMM-U-87-T46-70A-147

Номер деталі: 8126165

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення            |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Розмір                                    | 87                  |
| Центральна відстань                       | 147 мм              |
| Положення монтажу                         | Будь-який           |
| Передаточне число                         | 1:1                 |
| Макс. швидкість обертання                 | 3000 об/хв          |
| Відповідність LABS                        | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання                    | -20 °C...60 °C      |
| Відносна вологість                        | 0 - 95 %            |
| Ступінь захисту                           | IP40                |
| Температура навколишнього середовища      | 0 °C...50 °C        |
| Момент інерції маси                       | 41.2 кг·мм²         |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.22 Н·м            |
| Передаваний крутний момент                | 3 Н·м               |
| Вага продукту                             | 1037 г              |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент       | T46                 |
| Код інтерфейсу Motor In                   | 70A                 |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS  |