

**Муфта**  
**EAMC-19-20-5-9**  
Номер деталі: 8126386

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                          | Значення           |
|--------------------------------------|--------------------|
| Монтажний діаметр 1                  | 5 мм               |
| Діаметр захвату 2                    | 9 мм               |
| Розмір                               | 19                 |
| Номінальна довжина                   | 20 мм              |
| Положення монтажу                    | Будь-який          |
| Макс. швидкість обертання            | 10000 об/хв        |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L     |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C     |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %           |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...60 °C     |
| Момент інерції маси                  | 0.38 кг·мм²        |
| Передаваний крутний момент           | 1.1 Н·м            |
| Вага продукту                        | 9 г                |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS |