

Тримач
CAFM-D4-W
Номер деталі: 8127358

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	216 мм
Висота	97 мм
Довжина	345 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	749 г
Тип кріплення	прикручуваний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажного кронштейна	Сталь з порошковим покриттям